


原反のヒートシール特性 (# 50)

1-1.原反のヒートシール曲線




シール条件:シール巾 10mm、シール圧 2kg/cm²、シール時間 1秒、裏打ちテフロンシート使用

測定条件 : 試料巾 15mm、引張速度 200mm/min、T剥離にて測定

※HR612は、#40のみの製品の為に#40データを記載

1-2.原反のヒートシール曲線(シール時間とシール強度の関係)



シール条件:シール巾 10mm、シール圧 2kg/cm²、シール時間 1&0.5秒、裏打ちテフロンシート使用

測定条件 : 試料巾 15mm、引張速度 200mm/min、T剥離にて測定

※記載したデータは測定値を基に作成したものであり、規格値ではありません